


SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, prensaestopas de poliamida para cable plano con rosca PG, faldas obturadoras laterales que se adaptan automáticamente



Alcance de sujeción amplio



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a descarga de tracción



Fiabilidad

Beneficios

Modelo de poliamida económica

las juntas de labios laterales se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cables planos

Ya no son necesarias dimensiones de sellado específicas para cada cable adaptable a distintas dimensiones

La amplitud de apertura permite sujetar hasta dos cables planos

Ámbito de uso

Para cables planos

Sistemas de transporte

Bombas

Elevadores

Construcción de cuadros eléctricos

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Aviso

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVFK

Utilizar contratuerca SKINDICHT® GMK

Para elegir los cables planos adecuados consulte los modelos ÖLFLEX® LIFT F (uso en interiores) y ÖLFLEX® CRANE F (uso en exteriores)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21
Colores disponibles:	RAL 7035 gris claro
Material:	Cuerpo: poliestireno Inserto de sellado especial: CR
Grado de protección::	IP 54
Rango de temperaturas:	-20 °C a +60 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINDICHT® SVFK

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Anchura mín./máx. del cable plano	Grosor de cable mín./máx. mm	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SVFK							
52005470	PG 16	-- 15.0	- - 5.0	27.0 / 23.0	39.5	10	25
52005680	PG 21	10.0 / 20.5	3.0 - 8.0	32.0 / 30.0	43.0	11	25
52005690	PG 29	15.0 / 27.0	4.0 - 11.5	42.0 / 41.0	45.0	11	25
52005700	PG 36	25.0 / 34.0	4.0 - 11.5	53.0 / 50.0	51.0	13	10
52005710	PG 42	30.0 / 40.0	5.0 - 12.0	60.0 / 55.0	54.0	13	5
52005720	PG 48	35.0 / 45.0	5.0 - 12.0	65.0 / 60.0	55.0	15	5