

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistente prensaestopas de acero inoxidable con superficies lisas para uso en zona de productos

Info

NUEVO: disponible en tamaños hasta M40x1,5

Ideal para áreas higiénicas críticas - resistente, sin aristas, robusto y fiable

Sin huecos, cavidades o rosca exterior, por lo tanto, no hay riesgo de contaminación en las máquinas, equipos o componentes instalados en líneas de producción de alimentos



Alimentación y Bebidas



Gran resistencia química



Alcance de sujeción amplio



Resistencia mecánica



Resistente a temperaturas

Beneficios

Diseño higiénico para una limpieza idónea

Las superficies lisas y la ausencia de aristas previene la acumulación de fluidos y la formación de microorganismos

Ámbito de uso

Máquinas, plantas y componentes alimentarios

Para uso en "product zone"

Industria farmacéutica

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R**Normas de referencia / Aprobaciones**

EHEDG (tipo EL clase I AUX)

Criterios de diseño para máquinas, aparatos y componentes higiénicos

ECOLAB®

Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección

FDA 21 CFR 177.2600

Elemento de sellado especial para la industria de alimentación y bebidas en Norte América

DIN EN 1672-2

Directriz para el diseño de maquinaria

DIN EN ISO 14159

Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

NSF/ANSI 169

Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes

Composición de producto

Su diseño y materiales permiten un limpiado fácil y seguro

El color azul del material de sellado permite distinguir y localizar rápidamente los restos de comida

Un componente completo permite un montaje sencillo desde el exterior

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

Llave de instalación para muy alta densidad de empaquetado bajo petición

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Certificaciones:

Homologación UL para tamaños M32x1,5 y M40x1,5 en preparación

Material:

Cuerpo: acero inoxidable - V4A (1.4404 / 316L) Uso: poliamida

Junta: FKM

Grado de protección::

IP 68 - 10 bar

IP 69

NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas:

-20 °C a +80 °C

Nota

Tamaños adicionales por encargo.

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® HYGIENIC						
53105100	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6,5	5
53105110	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7	5
53105120	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8	5
53105130	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	48.9	8	5
53105140	M 32 x 1,5	16 - 20	36	56.0	9	5
53105141	M 40 x 1,5	22 - 27	45	62.0	9	5
SKINTOP® HYGIENIC-R						
53105200	M 12 x 1,5	3 - 4,5	16	38.4	6,5	5
53105210	M 16 x 1,5	4,5 - 7	20	41.4	7	5
53105220	M 20 x 1,5	7 - 10	24	46.4	8	5
53105230	M 25 x 1,5	9 - 12,5	29	48.9	8	5
53105240	M 32 x 1,5	12,5 - 16,5	36	56.0	9	5

Última actualización (31.12.2023)

©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R
