

SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore

Info

¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.

Disponible en el práctico maletín surtido en el catálogo online



Gran resistencia química



Alcance de sujeción amplio



Máxima protección frente a la vibración



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a descarga de tracción



Resistente a temperaturas



Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad

Protección permanente a la vibración

Alcances de sujeción amplios y variables

descarga de tracción óptima

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

Ámbito de uso

En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
Construcción de maquinaria y aparatos
Fotovoltaica
Tecnología de automatización
Plataformas offshore, equipos y astilleros

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423
Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO tienen una tuerca de conexión más larga
Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO con tuerca de conexión larga no tienen certificado DNV

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21 Tamaños M40 x 1,5 hasta M63 x 1,5 con junta tórica
Colores disponibles:	RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material:	Cuerpo: poliamida Sellado CR
Ensayos:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado de protección::	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Rango de temperaturas:	Estática: de -40 °C a +100 °C Dinámica: de -20 °C a +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® ST-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® ST-M gris plateado						
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M negro						
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M gris claro						
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M ISO gris plateado (con roscas métricas de conexión largas)						
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50
SKINTOP® ST-M ISO negro (con roscas métricas de conexión largas)						
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15	100
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100



SKINTOP® ST-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50

SKINTOP® ST-M