


SKINDICHT® SVRX

SKINDICHT® SVRX, prensaestopas métrico de latón con versión CEM para diámetros de cable de hasta 83 mm



Gran resistencia química



Resistencia mecánica



Protección frente a señales de interferencia

Beneficios

Modelo CEM para cables con sección grande

SKINDICHT® SVRX-M 105x2 para cables de diámetro de hasta 83 mm

Ámbito de uso

El prensaestopas de conformidad con DIN 89280 con soportes intermedios redondeados de latón planos

Construcción naval

Off-Shore

Sistemas de accionamiento eléctrico elevado

Energía eólica

Aviso

Contratueras EMC (con garra) SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56 para carcasas pintadas, anodizadas o con acabado en polvo, por encargo

Para más prensaestopas CEM, consulte SKINTOP® MS-SC-M y MS-SC-M BRUSH, contratuerca apropiada SKINDICHT® SM-PE-M

Composición de producto

Versión "W" para cable sin pantalla (fig. 1)

Tipo «Z» para cables con pantalla (figura 2)

SKINDICHT® SVRX

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Certificaciones:	DIN 89280
Material:	Cuerpo: latón sin chapar Sellado: EPDM
Grado de protección::	IP 56
Rango de temperaturas:	De -20 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINDICHT® SVRX

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Tamaño PG	SW tamaño de llave mm	Abertura F mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SVRX modelo W					
52006460	SVRX 5635	M 56 x 2	55	32.0 - 35.5	1
52006470	SVRX 5638	M 56 x 2	55	35.0 - 38.5	1
52006480	SVRX 5641	M 56 x 2	55	38.0 - 41.5	1
52006490	SVRX 7244	M 72 x 2	70	41.0 - 44.5	1
52006500	SVRX 7248	M 72 x 2	70	44.0 - 48.5	1
52006510	SVRX 7252	M 72 x 2	70	48.0 - 52.5	1
52006520	SVRX 7256	M 72 x 2	70	52.0 - 56.5	1
52006564	SVRX 8059	M 80 x 2	85	56.0 - 59.0	1
52006530	SVRX 8066	M 80 x 2	85	62.0 - 66.0	1
52006540	SVRX 10573	M 105 x 2	104	68.0 - 73.0	1
52006550	SVRX 10572	M 105 x 2	104	78.0 - 83.0	1
SKINDICHT® SVRX modelo Z					
52006345	SVRX 2412	M 24 x 1,5	24	10.0 - 12.5	1
52006355	SVRX 2414	M 24 x 1,5	24	12.0 - 14.5	1
52006365	SVRX 2416	M 24 x 1,5	24	14.0 - 16.5	1
52006375	SVRX 2417	M 24 x 1,5	24	16.0 - 17.5	1
52006425	SVRX 3626	M 36 x 2	36	24.0 - 26.5	1
52006465	SVRX 5635	M 56 x 2	55	32.0 - 35.5	1
52006475	SVRX 5638	M 56 x 2	55	35.0 - 38.5	1
52006485	SVRX 5641	M 56 x 2	55	38.0 - 41.5	1
52006495	SVRX 7244	M 72 x 2	70	41.0 - 44.5	1
52006505	SVRX 7248	M 72 x 2	70	44.0 - 48.5	1
52006515	SVRX 7252	M 72 x 2	70	48.0 - 52.5	1
52006565	SVRX 8059	M 80 x 2	85	56.0 - 59.0	1
52006535	SVRX 8066	M 80 x 2	85	62.0 - 66.0	1
52006545	SVRX 10573	M 105 x 2	104	68.0 - 73.0	1
Contratuercas SKINDICHT® SM/SVRX					
52006321	SM 24	M24	30	-	1
52006401	SM 36	M36	41	-	1
52006461	SM 56	M56	65	-	1
52006491	SM 72	M72	85	-	1
52006531	SM 80	M80	90	-	1
52006541	SM 105	M105	120	-	1