

SKINDICHT® SE-M sin E+D

SKINDICHT® SE-M without E+D, angular cable outlet for missing connection thread and high mechanical load, can be combined



Resistente a la corrosión



Resistencia mecánica



Ahorro de espacio



Conector con carcasa estándar



Resistente a temperaturas

Beneficios

Es posible la combinación con diferentes prensaestopas

Resistente a la corrosión

Fácil de instalar

Entrada de cable totalmente segura

Altura general reducida

Ámbito de uso

Este racor angular seguro puede combinarse con todos los prensaestopas, (incluidas las juntas tóricas), por ejemplo, de descarga de tracción, de protección contra flexión así como racores.

Soporta grandes fuerzas mecánicas

En situaciones en que no se disponga de una rosca de conexión

Composición de producto

M20 x 1,5 - M25 x 1,5 con 2 orificios de tornillo

M32 x 1,5 con 4 orificios de tornillo

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SE-M sin E+D

Aviso

El tipo de protección depende de la combinación con los tornillos especiales correspondientes, en la versión estándar, sin embargo, es como mínimo IP 55

Para la combinación con otros prensaestopas SKINDICHT® o SKINTOP® ofrecemos SKINDICHT® SE-M sin junta adaptable (E) y tornillo de compresión (D)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Material:	Cuerpo: fundición a presión de cinc, esmalte martelé Junta tórica: NBR
Grado de protección::	IP 55
Rango de temperaturas:	-20 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINDICHT® SE-M sin E+D

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Altura (mm)	Anchura total en mm	Longitud (mm)	Unid. de embalaje
SKINDICHT® SE-M sin E+D					
52108001	M 20 x 1,5	31.0	42.0	42.0	10
52108011	M 25 x 1,5	40.0	60.0	60.0	5
52108021	M 32 x 1,5	51.5	66.0	76.0	1

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16