


SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Prensaestopas de latón con espiral protectora contra flexión para el uso en piezas móviles de máquinas.

Info

Protección anticurvatura permanente bajo una tensión mecánica alta



Gran resistencia química



Alcance de sujeción amplio



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Fiabilidad



Voltaje



Protección frente a señales de interferencia



Resistente a temperaturas

Beneficios

La espiral protectora contra flexión impide que el cable conectado se doble en exceso y se rompa.

La construcción especial de la espiral de acero inoxidable permite un alto número de ciclos de flexión.

Amplio rango de fijación variable para diferentes diámetros de cable.

El mejor sellado posible mediante junta tórica y retén garantiza un grado de protección IP 68 (10 bar) e IP 69.

Última actualización (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL**Ámbito de uso**

Especialmente en piezas móviles de máquinas.
Resiste elevadas cargas mecánicas.
Apto para el uso en exteriores.

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423
Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

Variante "R" tienen un sellado con menos rango de alcance para fijar cables con un diámetro más pequeño.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Material:	Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR Espiral - muelles de acero inoxidable
Grado de protección::	IP 68 - 10 bar IP 69
Rango de temperaturas:	Móvil: de -25 °C a +100 °C Instalación fija: de -30 °C a +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	Thread length D mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® BS-M METAL						
53806759	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	6,5	16	65.0	25
53806760	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	7	20	79.0	25
53806761	M 20 x 1,5	7 - 13.0	8	24	95.0	25
53806762	M 25 x 1,5	9 - 17.0	8	29	109.0	25
SKINTOP® BSR-M METAL						
53806769	M 12 x 1,5	2 - 5.0	6,5	16	65.0	25
53806770	M 16 x 1,5	2 - 7.0	7	20	79.0	25
53806771	M 20 x 1,5	5 - 10.0	8	24	95.0	25
53806772	M 25 x 1,5	6 - 13.0	8	29	109.0	25

Última actualización (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16