

SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX, protector frente al polvo



Ahorro en tiempo de instalación



Fiabilidad

Beneficios

Sellado permanente y seguro en áreas con peligro de explosión
Fácil de ensamblar
Máxima protección

Ámbito de uso

SKINTOP® SDVR-M para el uso en combinación con SKINTOP® MSR-M ATEX o SKINTOP® KR-M ATEX plus (azul)
Equipo grupo II / Categoría 2G+1D

Aviso

Fuera de zonas con riesgo de explosión también se puede utilizar en combinación con SKINTOP® STR-M y SKINTOP® MSR-M

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Aviso:

Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones

Material:

CR

Grado de protección:

IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas:

desde -30 °C hasta +70 °C
puntualmente hasta +90 °C

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Altura de cabeza mm SKINTOP®	Unid. de embalaje
SKINTOP® SDVR-M ATEX			
54113013	M 16 ATEX	4.0	50
54113023	M 20 ATEX	5.0	50
54113033	M 25 ATEX	5.0	50
54113043	M 32 ATEX	5.5	25