

Conector de enchufe con tuerca moleteada PCF F-SMA

Conector para fibras PCF, tipo FSMA y ST(BFOC)

Conector de PCF F-SMA y ST (BFOC) para diferentes tipos y dimensiones de cables, para sujeción



Ahorro en tiempo de instalación

Beneficios

Fácil de ensamblar

Diseñado para montarse in situ

Se puede volver a utilizar ya que es de quita y pon

Características de producto

Conector para precableado de sujeción y refracción
(Clamp & Cleave)

Disponibles para varios diámetros de cables (2.2mm y 3.0mm)

Adaptadores disponibles bajo petición

Color del protector anticurvatura: 50% negro y 50% rojo

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001122

Descripción de clase ETIM 5.0: conector para fibra óptica

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001122

ETIM 6.0 Class-Description: conectores de fibra óptica

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Conector de enchufe con tuerca moleteada PCF F-SMA

Referencia	Denominación
Conector de fijación FSMA para cables de 3,0 mm	
29136799	Conector de PCF de fijación FSMA 3.0 /4PC
29136798	Conector de PCF de fijación FSMA 3.0 /50PC
Conector de fijación FSMA para cables de 2,2 mm	
29135799	Conector PCF FSMA apriete 2,2 /4 PC
29135798	Conector de PCF de fijación FSMA 2.2 /50PC
Conector de fijación ST (BFOC) para cables de 3,0 mm	
29126799	Conector de PCF de fijación ST (BFOC) 3.0 /4PC
29126798	Conector de PCF de fijación ST (BFOC) 3.0 /50PC
Conector de fijación ST (BFOC) para cables de 2,2 mm	
29125799	Conector de PCF de fijación ST (BFOC) 2.2 /4PC
29125798	Conector de PCF de fijación ST (BFOC) 2.2 /50PC

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16