

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED

Fibra revestida de plástico Duplex con cubierta de PE

HITRONIC® POF DUPLEX PE, POF, dos conductores macizos PE, J-V2Y 2x1P980/1000

Info

Para montaje directo de conectores



Libre de halógenos



Ligero

Beneficios

Longitudes de transmisión de hasta 70 m

Válido para el montaje directo de conectores

Fácil de manipular

Sin diafonías

Protección frente a EMC (CEM)

Ámbito de uso

Para transmisión de señales ópticas en aplicaciones industriales

Para instalaciones fijas en armarios de distribución, conductos para cable o tuberías que soportan una tensión mecánica normal

Estrés mecánico ligero

Identificación mediante puntos blancos

Características de producto

Libre de halógenos

Ligero

Gran flexibilidad

Composición de producto

Fibra óptica de polímero (POF)

Cable de dos conductores

Cubierta del conductor de PE

Sin cubierta exterior

Color: negro

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica
Dimensiones:	Cable: 2x2.2mm
Código de identificación de conductores:	Negro/negro con puntos blancos
Tipo de fibra:	POF - P980/1000
Nombre estándar:	J-V2Y
Tipo de fibra óptica:	Material del conductor: PMMA Material del revestimiento: fluopolímeros
Radio de curvatura mínimo:	≥ 10 x diámetro exterior
Fuerza de tracción permitida:	Instalación fija: 10 N Temporal: 30 N
Rango de temperaturas:	Funcionamiento: de -55 °C a +85 °C Tendido: -10 °C a +50 °C

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudeseestandar

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED

Referencia	Denominación	Tipo de fibra	Número de fibras	Diámetro exterior [mm]	Peso kg/km
28000002	HITRONIC® POF DUPLEX PE	980/1000 POF	2	4,4	7,6

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16