

Fibra HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED

Fibra revestida de plástico Simplex con cubierta de PE

HITRONIC® POF SIMPLEX PE, fibra óptica POF Simplex con tubo "buffer" PE, J-V2Y 1P980/1000, diámetro de fibra 2,2 mm, color negro

Info

Válido para el montaje directo de conectores



Libre de halógenos



Ligero

Beneficios

Longitudes de transmisión de hasta 70 m

Válido para el montaje directo de conectores

Fácil de manipular

Sin diafonías

Protección frente a EMC (CEM)

Ámbito de uso

Para transmisión de señales ópticas en aplicaciones industriales

Para instalaciones fijas en armarios de distribución, conductos para cable o tuberías que soportan una tensión mecánica normal

Características de producto

Ligero

Gran flexibilidad

Envoltura del conductor libre de halógenos

Composición de producto

Fibra óptica de polímero (POF)

Cubierta del conductor de PE

Sin cubierta exterior

Color: negro

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Fibra HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica
Dimensiones:	Buffered fibre: 2.2 mm
Tipo de fibra:	POF - P980/1000
Nombre estándar:	J-V2Y
Tipo de fibra óptica:	Material del conductor: PMMA Material del revestimiento: fluopolímeros
Radio de curvatura mínimo:	≥ 10 x diámetro exterior
Fuerza de tracción permitida:	Instalación fija: 5 N Temporal: 15 N
Rango de temperaturas:	Funcionamiento: de -55 °C a +85 °C Tendido: -10 °C a +50 °C

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



Fibra HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED

Referencia	Denominación	Tipo de fibra	Número de fibras	Diámetro exterior [mm]	Peso kg/km
HITRONIC® POF SIMPLEX PE					
28000001	HITRONIC® POF SIMPLEX PE	980/1000 POF	1	2,2	3,8

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16