


FLEXIMARK® Flexiprint LF

Los FLEXIMARK® Flexiprint LF son identificadores para cables unipolares y fibra óptica, fáciles y rápidos de instalar

Info

La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene LF1 (n.º de artículo M3251010)



Gran resistencia química



Libre de halógenos



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a radiación UV

Beneficios

Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)

Fácil de instalar

Ámbito de uso

Para la identificación de cables unipolares

Identificación de cables de fibra óptica

Señalización previa al montaje

Para secciones superiores a 16,00 mm², las bridas pueden ser utilizadas para la instalación de marcadores individuales

Aviso

Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional

Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual

Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto

Ejecución normal: Hasta 7 caracteres como máx., versión L (p. ej., LF1L): Hasta 15 caracteres como máx.

Ámbito de entrega

Una hoja de etiquetas contiene de 20-60 marcadores perforados, según el tamaño

Tamaño de las hojas: 80-100 mm x 210 mm

Última actualización (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Colores disponibles:	Amarillo, blanco Previa consulta: en verde, azul y rojo
Material:	Poliéster libre de halógenos Espesor: 0,175 mm
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Referencia	Denominación	Color	A (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Sección mm²	Marcador / unid. de embalaje
Envase pequeño (10 hojas) - color amarillo									
83254410	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE	amarillo	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	600
83254430	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE	amarillo	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	600
83254447	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE	amarillo	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	300
83254470	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE	amarillo	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	600
83254487	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE	amarillo	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	300
83254510	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE	amarillo	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	300
83254530	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE	amarillo	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	200
83254416	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH	blanco	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	600
83254436	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH	blanco	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	600
83254448	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH	blanco	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	300
83254476	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH	blanco	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	600
83254488	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH	blanco	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	300
83254516	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH	blanco	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	300
83254536	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH	blanco	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	200
Embalaje grande (75 hojas)									
83280005	FLEXIMARK®	amarillo	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	4500

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Referencia	Denominación	Color	A (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Sección mm ²	Marcador / unid. de embalaje
	Flexiprint LF0 YE-75								
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75	amarillo	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75	amarillo	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75	amarillo	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75	amarillo	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75	amarillo	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75	amarillo	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500
83254406	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75	blanco	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	4500
83254426	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75	blanco	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254446	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75	blanco	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254466	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75	blanco	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500
83254486	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75	blanco	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254506	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75	blanco	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254526	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75	blanco	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500

FLEXIMARK® Flexiprint LF