


FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Las etiquetas envoltantes FLEXIMARK® LCK son etiquetas de vinilo con una lámina protectora, para la identificación de cables con una impresora láser. La lámina protectora protege el texto de la abrasión y los disolventes.

Info

La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene LCK 32 YE (n.º de artículo M3251010)



Alimentación y Bebidas



Ingeniería de planta



Energía solar



Energía eólica



Gran resistencia química



Libre de halógenos



Ahorro de espacio



Resistente a radiación UV



Impermeable

Beneficios

La pieza de película transparente se enrolla alrededor del cable y se adhiere sobre el área de la etiqueta, por lo que la impresión está protegida contra la abrasión, la suciedad y el disolvente

Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)

Ahorra espacio gracias a la envoltura estrecha

Última actualización (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Ámbito de uso

For cable marking

Aviso

Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional

Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual

Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto

Ámbito de entrega

10 o 100 horas perforadas DIN A4 (dependiendo del tamaño de embalaje seleccionado)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 Descripción de clase ETIM 5.0: sistema de codificación de cable
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Class-Description: sistema de marcaje de cables
Adhesivo:	Adhesivo permanente de base acrílica
Colores disponibles:	Amarillo, blanco
Material:	Poliéster libre de halógenos Espesor: 0,025 mm
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C Temperatura mínima de trabajo: +10 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Referencia	Denominación	Color	Anchura x longitud (mm)	Superficie de etiquetado (mm)	Para diámetro exterior en mm	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
Envase pequeño (10 hojas) - color amarillo							
83256142	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 32 YE	amarillo	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	640	1
83256144	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 35 YE	amarillo	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	400	1
83256146	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 40 YE	amarillo	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	240	1
83256148	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 45 YE	amarillo	25.0 x 142.5	25.5 x 25.4	8.0 - 36.0	160	1
83256161	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 48 YE	amarillo	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	180	1
83256150	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 60 YE	amarillo	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	200	1
83256152	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 65 YE	amarillo	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	120	1
83256154	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 70 YE	amarillo	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	80	1
83256143	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 32 WH	blanco	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	640	1
83256145	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 35 WH	blanco	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	400	1
83256147	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 40 WH	blanco	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	240	1
83256149	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 45 WH	blanco	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	160	1
83256160	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 48 WH	blanco	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	180	1
83256151	Etiqueta FLEXIMARK® LCK	blanco	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	200	1

FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Referencia	Denominación	Color	Anchura x longitud (mm)	Superficie de etiquetado (mm)	Para diámetro exterior en mm	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
	60 WH						
83256153	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 65 WH	blanco	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	120	1
83256155	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 70 WH	blanco	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	80	1
Envase grande (100 hojas) - color amarillo							
83256542	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 32 YE-100	amarillo	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	6400	1
83256544	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 35 YE-100	amarillo	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	4000	1
83256546	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 40 YE-100	amarillo	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	2400	1
83256548	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 45 YE-100	amarillo	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	1600	1
83256550	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 60 YE-100	amarillo	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	2000	1
83256552	Etiquetas FLEXIMARK® LCK 65 YE-100	amarillo	50.0 x 95.0	50.0 x 25.0	8.0 - 21.0	1200	1
83256554	Etiquetas FLEXIMARK® LCK 70 YE-100	amarillo	50.0 x 142.5	50.0 x 25.0	8.0 - 36.0	800	1
83256543	Etiquetas FLEXIMARK® LCK 32 WH-100	blanco	25.0 x 33.5	25.0 x 12.0	4.0 - 7.0	6400	1
83256545	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 35 WH-100	blanco	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	4000	1
83256547	Etiquetas FLEXIMARK® LCK 40 WH-100	blanco	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	2400	1
83256549	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 45 WH-100	blanco	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	1600	1

FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Referencia	Denominación	Color	Anchura x longitud (mm)	Superficie de etiquetado (mm)	Para diámetro exterior en mm	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
83256551	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 60 WH-100	blanco	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	2000	1
83256553	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 65 WH-100	blanco	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	1200	1
83256555	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 70 WH-100	blanco	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	800	1