


FLEXIMARK® Shrink mark

Tubo retráctil FLEXIMARK® para identificación de cable, puede imprimirse fácilmente con una impresora de transferencia térmica



Energía eólica



Gran resistencia química



No propagador de la llama

Beneficios

Tubo retráctil plano que puede ser cortado a cualquier longitud

Ámbito de uso

For cable marking

Para aplicaciones donde haya poco espacio

Protección del aislamiento del cable

Especialmente apta para reparaciones

Normas de referencia / Aprobaciones

Con certificación UL 224

Aviso

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Cinta de color recomendada: Caracteres en negro: FTI-X 60-300 BK (n.º de artículo 83260206), caracteres en blanco: FTI-X 55-300 WH (n.º de artículo 83260260)

Utilizar la impresora EOS5 con cuchilla de corte opcional para cortar y la impresora SQUIX con cuchilla de perforación opcional para perforar los tubos termorretráctiles

Con impresión personalizada: véase el producto Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC

Ámbito de entrega

Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Última actualización (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Shrink mark

Clasificación ETIM 6:	Descripción de clase ETIM 5.0: tubo termorretráctil
Colores disponibles:	ETIM 6.0 Class-Description: tubo retráctil
Material:	Negro, amarillo y blanco
Rango de temperaturas:	Polioléfina Relación de contracción: 3:1 desde -55 °C hasta +135 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

FLEXIMARK® Shrink mark

Referencia	Denominación	Color	Rango de contracción (mm)	Und. de embalaje en m	Unid. de embalaje
83251670	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 3/1 BK	negro	1.0 - 3.0	30	1
83251671	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 6/2 BK	negro	2.0 - 6.0	25	1
83251672	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 9/3 BK	negro	3.0 - 9.0	20	1
83251673	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 12/4 BK	negro	4.0 - 12.0	20	1
83251674	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 18/6 BK	negro	6.0 - 18.0	20	1
83251680	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 3/1 YE	amarillo	1.0 - 3.0	30	1
83251681	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 6/2 YE	amarillo	2.0 - 6.0	25	1
83251682	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 9/3 YE	amarillo	3.0 - 9.0	20	1
83251683	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 12/4 YE	amarillo	4.0 - 12.0	20	1
83251684	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 18/6 YE	amarillo	6.0 - 18.0	20	1
83251690	Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC 3/1 WH	blanco	1.0 - 3.0	30	1
83251691	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 6/2 WH	blanco	2.0 - 6.0	25	1
83251692	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 9/3 WH	blanco	3.0 - 9.0	20	1
83251693	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 12/4 WH	blanco	4.0 - 12.0	20	1
83251694	Tubo termoretráctil imprimible FLEXIMARK® 18/6 WH	blanco	6.0 - 18.0	20	1

Última actualización (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16