


FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Las etiquetas envoltantes FLEXIMARK® TCK son marcadores de vinilo con una lámina protectora transparente para la identificación de cables con una impresora de transferencia térmica



Energía solar



Energía eólica



Gran resistencia química



Libre de halógenos



Resistente a radiación UV



Impermeable

Beneficios

La pieza de película transparente se enrolla alrededor del cable y se adhiere sobre el área de la etiqueta, por lo que la impresión está protegida contra la abrasión, la suciedad y el disolvente

Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)

Ahorra espacio gracias a la envoltura estrecha

Ámbito de uso

For cable marking

Aviso

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Ribbon recomendado: R71 110-360 resina negra (n.º de artículo 83259609)

Ámbito de entrega

Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Adhesivo:	Adhesivo permanente de base acrílica
Colores disponibles:	Blanco o amarillo
Material:	Poliéster libre de halógenos Espesor: 0,025 mm
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C Temperatura mínima de trabajo: +10 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Referencia	Denominación	Color	Anchura x longitud (mm)	Superficie imprimible (anchxalt) mm	para Ø, mm	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
Versión blanca							
83259874	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 32 WH	blanco	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259875	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 35 WH	blanco	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259876	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 40 WH	blanco	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259877	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 45 WH	blanco	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259890	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 48 WH	blanco	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259878	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 60 WH	blanco	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259879	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 65 WH	blanco	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259881	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 70 WH	blanco	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1
Versión amarilla							
83259882	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 32 YE	amarillo	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259883	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 35 YE	amarillo	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259884	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 40 YE	amarillo	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259885	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 45 YE	amarillo	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259889	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 48 YE	amarillo	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Referencia	Denominación	Color	Anchura x longitud (mm)	Superficie imprimible (anchxalt) mm	para Ø, mm	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
83259886	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 60 YE	amarillo	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259887	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 65 YE	amarillo	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259888	Etiqueta FLEXIMARK® TCK 70 YE	amarillo	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1