

Señal de prohibición FLEXIMARK®

Identificación de seguridad según ISO 7010 de poliéster laminado para una identificación duradera

Info

Todos los símbolos conforme a ISO 7010



Libre de halógenos



Resistente a radiación UV

Beneficios

Especialmente resistentes a la radiación UV, la humedad y los productos químicos (p. ej. limpiacristales, alcohol, aceite)

Resistente a los arañazos

Alta capacidad de adhesión

Ámbito de uso

Construcción de cuadros eléctricos

Construcción de maquinaria

Robotics

Marcaje de seguridad en entornos industriales

Uso en zonas interiores y exteriores

Características de producto

Etiquetas autoadhesivas

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Bajo demanda:

Otros tamaños y símbolos

Colores disponibles:

Rojo

Material:

Poliéster laminado (libre de halógenos)

Rango de temperaturas:

De -40 °C a +150 °C Procesamiento: mín. +10 °C

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Señal de prohibición FLEXIMARK®

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Señal de prohibición FLEXIMARK®

Referencia	Denominación	Descripción	Dimensiones en mm	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
83880190	FLEXIMARK® P003 adh 25	No se permiten llamas abiertas, fuego, fuentes de ignición abiertas ni humo	25	10	1
83880191	FLEXIMARK® P003 adh 50	No se permiten llamas abiertas, fuego, fuentes de ignición abiertas ni humo	50	10	1
83880192	FLEXIMARK® P003 adh 100	No se permiten llamas abiertas, fuego, fuentes de ignición abiertas ni humo	100	10	1
83880202	FLEXIMARK® P007 adh 25	Prohibido el paso a personas con marcapasos o desfibriladores implantados	25	10	1
83880203	FLEXIMARK® P007 adh 50	Prohibido el paso a personas con marcapasos o desfibriladores implantados	50	10	1
83880204	FLEXIMARK® P007 adh 100	Prohibido el paso a personas con marcapasos o desfibriladores implantados	100	10	1
83880253	FLEXIMARK® P024 adh 25	Queda prohibido pisar la superficie	25	10	1
83880254	FLEXIMARK® P024 adh 50	Queda prohibido pisar la superficie	50	10	1
83880255	FLEXIMARK® P024 adh 100	Queda prohibido pisar la superficie	100	10	1
83880274	FLEXIMARK® P031 adh 25	Prohibido conectar	25	10	1
83880275	FLEXIMARK® P031 adh 50	Prohibido conectar	50	10	1
83880276	FLEXIMARK® P031 adh 100	Prohibido conectar	100	10	1

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Señal de prohibición FLEXIMARK®

