


DYMO® Industry Rhino Pro 4200

DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 es la impresora de etiquetas más pequeña de la serie DYMO® para la identificación industrial, teclado QWERTZ



Ahorro en tiempo de instalación



Ligero



Ahorro de espacio

Beneficios

Impresora compacta y móvil

Unos protectores de goma integrados ayudan a prevenir los daños por caídas accidentales

Resistente a luz ultravioleta, aceite, arañazos y disolventes

Uso en zonas interiores y exteriores

Ámbito de uso

Identificación de cables, cables unipolares y componentes

Cintas de vinilo autoadhesivas en color

Tubos termoretráctiles

Características de producto

Tecnología de impresión por transferencia térmica

Teclado QWERTZ

Aviso

El cable de red no se incluye en el suministro (n.º de art. 61800150)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000608

Descripción de clase ETIM 5.0: cinta de etiquetado

Última actualización (28.01.2026)

©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

DYMO® Industry Rhino Pro 4200

Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000608 ETIM 6.0 Class-Description: cinta de etiquetado
Material:	Cintas de vinilo: Cintas de vinilo : Cintas de tubo retráctil: Polioléfina (ignífuga UL224), ratio de contracción 3:1
Rango de temperaturas:	Cintas de vinilo: -18 °C hasta +90 °C, cintas de tubo retráctil: -18 ° hasta 135 °C

Nota

DYMO® es una marca registrada de Sanford GmbH, una compañía de Newell Rubbermaid
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**DYMO® Industry Rhino Pro 4200**

Referencia	Denominación	Anchura (mm)	Length (m)	Para Ø de cable en mm	de colores cinta
61800285	RP/ID1 9mm POLYESTER SW/ TRANSP	9	5,5	-	negro/transparente
61800337	DYMO RHINO PRO 4200	-	-	-	-
Cintas de vinilo					
61800274	RP/ID1 9mm VINYL SW/WS black	9	5,5	-	blanco
61800275	RP/ID1 12mm VINYL SW/YELLOW	12	5,5	-	amarillo
61800276	RP/ID1 12mm VINYL SW/ORANGE	12	5,5	-	naranja
61800277	RP/ID1 12 mm VINYL WH/ROT	12	5,5	-	rojo
61800278	RP/ID1 12 mm VINILO WH/VERDE	12	5,5	-	verde
61800279	RP/ID1 12mm VINYL SW/WHITE	12	5,5	-	blanco
61800280	RP/ID1 19mm VINYL SW/YELLOW	19	5,5	-	amarillo
61800281	RP/ID1 19mm VINYL SW/ORANGE	19	5,5	-	naranja
61800282	RP/ID1 19mm VINYL WH/ROT	19	5,5	-	rojo
61800283	RP/ID1 19 mm VINILO WH/VERDE	19	5,5	-	verde
61800284	RP/ID1 19mm VINYL SW/WHITE	19	5,5	-	blanco
Cintas de tubo retráctil					
61800290	RP/ID1 Shrink 1-6-1400	6	1,5	1,18 - 2,33	blanco
61800291	RP/ID1 Shrink 1-9-1400	9	1,5	1,73 - 3,73	blanco
61800295	RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL	9	1,5	1,73 - 3,73	amarillo
61800292	RP/ID1 Shrink 1-12-1400	12	1,5	2,97 - 5,13	blanco
61800296	RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL	12	1,5	2,97 - 5,13	amarillo
61800293	RP/ID1 Shrink 1-19-1400	19	1,5	4,64 - 8,7	blanco
61800297	RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL	19	1,5	4,64 - 8,7	amarillo
61800344	Placa de inserción RP/ID1 1-12-1600	12	5,5	-	negro/blanco

Última actualización (28.01.2026)

©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16