

## Portacaracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® NM

FLEXIMARK® portacaracteres NM para identificación de cable hechos de acero inoxidable resistente a ácidos

### Info

La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene PR 1 NM 7 (n.º de artículo M3251010)



Apto para uso en exteriores



Gran resistencia química



resistente al frío



Resistente a la corrosión



Resistencia a ácidos



Resistente a radiación UV

### Beneficios

Señalización permanente, rápida y sencilla in situ

### Ámbito de uso

Sistema de señalización de cables y componentes

Para el montaje de caracteres de acero inoxidable MR

Estos marcadores pueden utilizarse en cualquier industria con un entorno exigente (p.ej.: oil&gas, ferroviario)

### Normas de referencia / Aprobaciones

Certificado Achilles JQS

### Aviso

Se pueden fijar con brida de sujeción (máx. 7,9 mm de ancho) o con tornillos (hasta 3 mm de Ø máx.)

Última actualización (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

**Portacaracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® NM****Datos técnicos**

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Dimensiones:	La tolerancia dimensional es +/- 1,5 mm
Info:	Altura aprox. 11 mm Ø agujero roscado: 3 mm
Material:	Acid resistant stainless steel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Rango de temperaturas:	de -80°C a +500°C

**Nota**

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.



**Portacaracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® NM**

Referencia	Denominación	Longitud (mm)	Número máximo de caracteres	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
83254214	FLEXIMARK® PR10 NM4	48.0	6	50	1
83254213	FLEXIMARK® PR10 NM5	60.0	8	50	1
83254212	FLEXIMARK® PR10 NM7	84.0	12	50	1
83254211	FLEXIMARK® PR10 NM9	108.0	16	50	1
83254215	FLEXIMARK® PR10 NM11	176.0	26	50	1
83254210	FLEXIMARK® PR10 NM24	288.0	46	50	1

Última actualización (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16