

Portacaracteres FLEXIMARK® PTE

Portacaracteres FLEXIMARK® PTE para el marcado de cables con tira de caracteres o etiquetas en blanco. Los portacaracteres se fijan en el cable con bridas de sujeción.



Apto para uso en exteriores



Gran resistencia química



Libre de halógenos



Resistencia a ácidos



Resistente a radiación UV

Beneficios

Protección adicional contra la radiación UV y diversas sustancias químicas

Garantizan alta flexibilidad: Los portacaracteres se pueden cortar a la longitud deseada

Ámbito de uso

Para FLEXIMARK® Flexilabels LFL así como para cintas industriales DYMO®

Para identificación del tubo conductor/cable

Montaje con bridas de sujeción de 2,6 mm o fijar con tornillos y remaches cuando se usen tapas en los extremos

Ámbito de entrega

Se entregan en bolsas de poliamida o en una caja (ver foto). Los portacaracteres entregados en bolsas de poliamida están cortados a una longitud predeterminada

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248

ETIM 5.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002248

ETIM 6.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

Material:

Polietileno libre de halógenos

Última actualización (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Portacaracteres FLEXIMARK® PTE

Rango de temperaturas:

-75 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Portacaracteres FLEXIMARK® PTE

Referencia	Denominación	Longitud (mm)	Altura máxima del soporte (mm)	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
Grabaciones de caracteres PTE					
83259960	FLEXIMARK® PTE 6-15 m TR (Box)	15000	6	1	1
83252081	FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (bolsa de poliamida)	285	9,5	10	1
83252084	FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (bolsa de poliamida)	1000	9,5	10	1
83259961	FLEXIMARK® PTE 9.5-15 m TR (Box)	15000	9,5	1	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (bolsa de poliamida)	285	12	10	1
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (bolsa de poliamida)	1000	12	10	1
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)	10000	12	1	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (bolsa de poliamida)	285	19	10	1
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)	5000	19	1	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (bolsa de poliamida)	1000	19	10	1
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)	5000	25	1	1
Accesorios para grabaciones de caracteres PTE 9,5 mm					
83252005	Pasador de bloqueo FLEXIMARK® Mini FLKA 5206 YE	-	-	500	1
83252020	Pasador de bloqueo FLEXIMARK® Mini FLG 5242 YE	-	-	100	1