

Portacaracteres FLEXIMARK® PTEF/ CAB

Portacaracteres FLEXIMARK® de PTEF precortados, para la identificación de cables con etiquetas o tiras de caracteres. Para montaje con bridas.

Info

La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene PTEF 9,5-35 (n.º de artículo M3251010)



Apto para uso en exteriores



Gran resistencia química



Libre de halógenos



Resistencia a ácidos



Resistente a radiación UV

Beneficios

Ahorra costes, al ahorrar el tiempo empleado para cortar

Etiquetas LFL para PC adaptadas a distintos tamaños de portacaracteres que se pueden introducir con facilidad

Protección adicional contra la radiación UV y diversas sustancias químicas

Ámbito de uso

Para FLEXIMARK® Flexilabels LFL así como para cintas industriales DYMO®

Para identificación del tubo conductor/cable

Montaje con bridas de sujeción de 2,6 mm o fijar con tornillos y remaches cuando se usen tapas en los extremos

Ámbito de entrega

PTEF: sin bridas de sujeción CAB: con bridas de sujeción (135x2,6mm)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248

ETIM 5.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Portacaracteres FLEXIMARK® PTEF/ CAB

Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002248 ETIM 6.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado
Material:	Polietileno libre de halógenos
Rango de temperaturas:	-75 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Portacaracteres FLEXIMARK® PTEF/ CAB

Referencia	Denominación	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
Sin bridas de sujeción							
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	12.2	9,5	38	50	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12.2	9,5	70	82	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1
Con bridas de sujeción							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16



Portacaracteres FLEXIMARK® PTEF/ CAB

Referencia	Denominación	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16