

## SILVYN® CNP

SILVYN® CNP es un tubo impermeable con conducto interior de PVC y cubierta de nailon, listado por UL/CSA



Gran resistencia química



Resistencia mecánica

### Beneficios

Protección frente a la tensión mecánica.  
protección contra líquidos  
Flexible  
Gran resistencia frente a aceites y ácidos

### Ámbito de uso

Construcción de maquinaria  
construcción en robótica  
Fabricación de máquinas expendedoras  
Compañías exportadoras

### Composición de producto

Conducto interior de PVC  
Nailon trenzado  
cubierta exterior de poliamida

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico

Certificaciones:

UL 1660

Colores disponibles:

Naranja

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® CNP**

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material:              | Compuesto de PVC con tejido de nailon                                                    |
| Grado de protección::  | IP 67                                                                                    |
| Rango de temperaturas: | desde -20 °C hasta +60 °C<br>CSA: desde -18 °C hasta +75 °C<br>Puntualmente hasta +80 °C |

**Nota**

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® CNP

| Referencia  | Tamaño nominal | DI x DE mm  | Radio de curvatura<br>dinámico/estático en mm | Compatible con SILVYN®<br>CNP | Unid. de embalaje:<br>m por rollo |
|-------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| SILVYN® CNP |                |             |                                               |                               |                                   |
| 61712930    | 3/8"           | 12.6 x 19.4 | 70.0 / 100.0                                  | 1/2"                          | 76                                |
| 61722330    | 1/2"           | 16.1 x 23.4 | 90.0 / 125.0                                  | 1/2"                          | 60                                |
| 61722340    | 3/4"           | 21.0 x 29.5 | 115.0 / 160.0                                 | 3/4"                          | 53                                |
| 61712460    | 1"             | 26.5 x 36.3 | 170.0 / 200.0                                 | 1"                            | 30                                |
| 61712910    | 1 1/4"         | 31.5 x 46.0 | 200.0 / 240.0                                 | 1 1/4"                        | 15                                |
| 61722270    | 1 1/2"         | 40.4 x 52.4 | 230.0 / 290.0                                 | 1 1/2"                        | 15                                |
| 61722320    | 2"             | 52.4 x 66.6 | 260.0 / 350.0                                 | 2"                            | 15                                |