

SILVYN® FG NM

SILVYN® FG NM, tubo de PVC con cubierta azul para uso en la industria de alimentación y bebidas

Info

Tubo conductor de poliamida

Específicamente para la industria de la alimentación y bebidas



Alimentación y Bebidas



Gran resistencia química



Fiabilidad



Impermeable

Beneficios

Cubierta exterior probada por FDA

La superficie lisa y azul facilita su limpieza
protección contra líquidos

Ámbito de uso

Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos

Máquinas de envasado de alimentos

Industria farmacéutica

Construcción de maquinaria

Ingeniería de planta

Características de producto

Flexible

Dimensionalmente estable

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FG NM

No propagador de la llama

Normas de referencia / Aprobaciones

Certificación conforme a FDA CFR 21 y NSF 51 (estándar para USA)

ECOLAB®

Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección

Composición de producto

Espiral interior de PVC rígido.

Revestimiento de poliamida especial, aprobado por FDA

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Certificaciones:	FDA CFR 21 NSF 51
Bajo demanda:	Disponible en gris y blanco
Colores disponibles:	Azul
Material:	Cubierta de PVC flexible con espiral de PVC rígido
Rango de temperaturas:	-20 °C a +60 °C Temporal: +80 °C

Nota

* Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® FG NM

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN®FG NM azul				
55503370	3/8"	12.6 x 17.8	70	30
55503371	1/2"	16.0 x 21.1	100	30
55503372	3/4"	21.0 x 26.4	130	30
55503373	1"	26.5 x 33.1	180	30
55503374	1 1/4"	35.1 x 41.8	225	15
55503375	1 1/2"	40.3 x 47.8	255	15
55503376	2"	51.6 x 59.9	310	15