

SILVYN® FG

SILVYN® FG, tubo metálico con cubierta blanca de PVC certificada para el uso en la industria de alimentación y bebidas

Info

Específicamente para la industria de la alimentación y bebidas



Alimentación y Bebidas



Gran resistencia química



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

Beneficios

Cubierta exterior probada por FDA

La superficie lisa y blanca hace que sea fácil de limpiar

protección contra líquidos

Resistente a la tracción

Alta resistencia al aplastamiento

Ámbito de uso

Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos

Máquinas de envasado de alimentos

Industria farmacéutica

Construcción de maquinaria

Ingeniería de planta

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FG

Características de producto

Flexible
Resistente al aplastamiento
Resistente a impactos
Resistente a la tracción

Normas de referencia / Aprobaciones

Certificación conforme a FDA CFR 21 y NSF 51 (estándar para USA)

Composición de producto

Tubo metálico en espiral
Revestimiento de poliamida especial, aprobado por FDA

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Colores disponibles:	Blanco Azul
Material:	Manguera interior con fleje de acero galvanizada y enrollada helicoidalmente con recubrimiento poliamida especial
Rango de temperaturas:	-20 °C a +60 °C Temporal: +80 °C

Nota

* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® FG

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® FG blanco				
55503279	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
55503280	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
55503281	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
55503282	1"	26.5 x 33.1	120	30
55503283	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
55503284	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
55503285	2"	51.6 x 59.9	210	15
SILVYN® FG azul				
55503286	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
55503287	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
55503288	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
55503289	1"	26.5 x 33.1	120	30
55503290	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
55503291	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
55503292	2"	51.6 x 59.9	210	15

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16