

SILVYN® K-EM

SILVYN® K-EM, tapa terminal para tubos corrugados paralelos



Fiabilidad

Beneficios

Fácil de ensamblar
Resistencia a la temperatura mejorada
Evita que los cables se dañen
Sellado adicional

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Intersección o terminación de tubo

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000519 Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para tubo protector
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000519 ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal para tubos flexibles de protección
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV
Material:	TPE-V
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® K-EM

Referencia	Tamaño nominal	Longitud total mm	Para conductos exteriores flexibles Ø mm	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® K-EM gris				
65500200	10	29	10	50
65500210	13	32,5	13	50
65500220	16	36,5	15,8	50
65500230	21	37,5	21,2	50
65500240	28	40,2	28,5	25
65500250	34	44,2	34,5	25
65500260	42	46	42,5	25
65500270	54	52	54,5	10
SILVYN® K-EM negro				
65500205	10	29	10	50
65500215	13	32,5	13	50
65500225	16	36,5	15,8	50
65500235	21	37,5	21,2	50
65500245	28	40,2	28,5	25
65500255	34	44,2	34,5	25
65500265	42	46	42,5	25
65500275	54	52	54,5	10

Última actualización (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16