

SILVYN® KCLICK 90° M

SILVYN® KCLICK-M, racor métrico para SILVYN® RILL



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a temperaturas



Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

El codo de 90° permite una instalación sencilla
Montaje rápido
Desmontaje sencillo
Resistente a la tracción
Sellado seguro

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Para aplicaciones en espacios reducidos
Aplicaciones giratorias

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Tuerca de conexión métrica
Codo a 90°.
Cuerpo con junta interna
Parte superior con terminación snap-in

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK 90° M

Aviso

Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Colores disponibles:

Gris (RAL 7031)

Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV

Material:

PA6

Libre de halógenos

Grado de protección::

IP 68

IP 69

Rango de temperaturas:

-40 °C hasta +115 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® KLICK 90° M

Referencia	Tamaño métrico	Longitud de rosca en mm	Abertura mm	Para conductos exteriores flexibles Ø mm	Compatible con SILVYN® RILL	Unidad / unid. embalaje
SILVYN®KLICK 90° M gris						
55501110	10 x 1,0	12	6	10	10	50
55501120	12 x 1,5	12	8	13	13	50
55501130	16 x 1,5/1	12	12	13	13	50
55501140	16 x 1,5/2	12	12	15.8	16	50
55501150	20 x 1,5/1	13	15	15.8	16	50
55501160	20 x 1,5/2	13	15	21.2	21	50
55501170	25 x 1,5/1	13	18	21.2	21	50
55501180	25 x 1,5/2	13	18	28.5	28	25
55501190	32 x 1,5/1	15	24	28.5	28	25
55501200	32 x 1,5/2	15	24	34.5	34	10
55501210	40 x 1,5/1	15	32	34.5	34	10
55501220	40 x 1,5/2	15	32	42.5	42	10
55501230	50 x 1,5/1	16	39	42.5	42	10
55501240	50 x 1,5/2	16	39	54.5	54	5
55501250	63 x 1,5	16	53	54.5	54	5
SILVYN®KLICK 90° M negro						
55501115	10 x 1,0	12	6	10	10	50
55501125	12 x 1,5	12	8	13	13	50
55501135	16 x 1,5/1	12	12	13	13	50
55501145	16 x 1,5/2	12	12	15.8	16	50
55501155	20 x 1,5/1	13	15	15.8	16	50
55501165	20 x 1,5/2	13	15	21.2	21	50
55501175	25 x 1,5/1	13	18	21.2	21	50
55501185	25 x 1,5/2	13	18	28.5	28	25
55501195	32 x 1,5/1	15	24	28.5	28	25
55501205	32 x 1,5/2	15	24	34.5	34	10
55501215	40 x 1,5/1	15	32	34.5	34	10
55501225	40 x 1,5/2	15	32	42.5	42	10
55501235	50 x 1,5/1	16	39	42.5	42	10
55501245	50 x 1,5/2	16	39	54.5	54	5
55501255	63 x 1,5	16	53	54.5	54	5