SILVYN® KLICK 90° PG

SILVYN® KLICK 90° PG, racor acodado con rosca PG para SILVYN® RILL

Ahorro en tiempo de instalación

Resistente a temperaturas

Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

El codo de 90° permite una instalación sencilla
Montaje rápido
Desmontaje sencillo
Resistente a la tracción
Sellado seguro

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Para aplicaciones en espacios reducidos
Aplicaciones giratorias

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Tuerca de conexión PG
Codo a 90º.
Cuerpo con junta interna
Parte superior con terminación snap-in

Última actualización (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK 90° PG

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV
Material:	PA6 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP 68 IP 69
Rango de temperaturas:	-40 °C hasta +115 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK 90° PG

Referencia	Tamaño PG	Longitud de rosca en mm	Abertura mm	Para conductos exteriores flexibles Ø mm	Compatible con SILVYN® RILL	Unidad / unid. embalaje
SILVYN®KLICK 90° PG gris						
61801020	9	10	12	13	13	50
61801030	11	10	15,5	15.8	16	50
56000100	13,5	13	15,5	18.5	18	50
61801040	16	13	18	21.2	21	50
61801050	21	13	24	28.5	28	25
61801060	29	15	32	34.5	34	10
61801061	36	15	36,5	42.5	42	10
61801062	48	16	48,5	54.5	54	5
SILVYN®KLICK 90° PG negro						
61801025	9	10	12	13	13	50
61801035	11	10	15,5	15.8	16	50
56000105	13,5	13	15,5	18.5	18	50
61801045	16	13	18	21.2	21	50
61801055	21	13	24	28.5	28	25
61801065	29	15	32	34.5	34	10
61801075	36	15	36,5	42.5	42	10
61801085	48	16	48,5	54.5	54	5

Última actualización (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16