

SILVYN® KCLICK GPZ-M

SILVYN® KCLICK GPZ-M, racor métrico con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL



Alcance de sujeción amplio



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a descarga de tracción



Resistente a temperaturas



Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

Montaje rápido

Desmontaje sencillo

descarga de tracción del cable adicional

Sellado de cable adicional

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

construcción en robótica

En los entornos donde se sea necesario un sellado y una protección adicional frente a la descarga de tracción

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK GPZ-M

Composición de producto

Tuerca de conexión métrica
Prensaestopas
Cuerpo con junta interna
Parte superior con terminación snap-in

Aviso

Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV
Material:	PA6
Grado de protección::	IP 68 IP 69
Rango de temperaturas:	-40 °C hasta +115 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® KLICK GPZ-M

Referencia	Tamaño métrico	Rango de alcance en mm	SW tamaño de llave mm	Longitud de rosca en mm	Abertura mm	Para conductos exteriores flexibles Ø mm	Compatible con SILVYN® RILL	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® KLICK, GPZ-M gris								
55500800	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500810	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500820	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500830	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500840	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500850	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500860	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500870	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10
SILVYN® KLICK GPZ-M negro								
55500805	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500815	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500825	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500835	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500845	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500855	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500865	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500875	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10