

SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M, racor métrico para SILVYN® RILL



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a temperaturas



Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

Montaje rápido
Desmontaje sencillo
Resistente a la tracción
Sellado seguro
Giratorio

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
construcción en robótica
Aplicaciones giratorias

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Tuerca de conexión métrica
Cuerpo con junta interna
Parte superior con terminación snap-in

Última actualización (06.03.2020)

©2020 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-M

Aviso

Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV
Material:	PA6 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP 68 IP 69
Rango de temperaturas:	-40 °C hasta +115 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® KLICK-M

Referencia	Tamaño métrico	SW tamaño de llave mm	Longitud total mm	Longitud de rosca en mm	Abertura mm	Para conductos exteriores flexibles Ø mm	Compatible con SILVYN® RILL	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® KLICK-M gris								
55501000	10 x 1,0	16	34,5	12	6	10	10	50
55501010	12 x 1,5	18	37	12	7	13	13	50
55501020	16 x 1,5/1	18	37	12	10	13	13	50
55501030	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15.8	16	50
55501040	20 x 1,5/1	21	39	13	12	15.8	16	50
55501050	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21.2	21	50
55501060	25 x 1,5	34	47	13	20,5	28.5	28	25
55501070	32 x 1,5	40	51	15	25,5	34.5	34	25
55501080	40 x 1,5	55	76	17	32	42.5	42	25
55501090	50 x 1,5	65	88	17	42,5	54.5	54	10
55500990	63 x 1,5	70	88	17	49	54.5	54	10
SILVYN® KLICK-M negro								
55501005	10 x 1,0	16	34,5	12	6	10	10	50
55501015	12 x 1,5	18	37	12	7	13	13	50
55501025	16 x 1,5/1	18	37	12	10	13	13	50
55501035	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15.8	16	50
55501045	20 x 1,5/1	21	39	13	12	15.8	16	50
55501055	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21.2	21	50
55501065	25 x 1,5	34	47	13	20,5	28.5	28	25
55501075	32 x 1,5	40	51	15	25,5	34.5	34	25
55501085	40 x 1,5	55	76	17	32	42.5	42	25
55501095	50 x 1,5	65	88	17	42,5	54.5	54	10
55500995	63 x 1,5	70	88	17	49	54.5	54	10

Última actualización (06.03.2020)

©2020 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16