

SILVYN® KCLICK PG

SILVYN® KCLICK PG, racor con rosca PG para SILVYN® RILL



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a temperaturas



Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

- Montaje rápido
- Desmontaje sencillo
- Resistente a la tracción
- Sellado seguro
- Giratorio

Ámbito de uso

- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- construcción en robótica
- Aplicaciones giratorias

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

- Tuerca de conexión PG
- Cuerpo con junta interna
- Parte superior con terminación snap-in

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK PG

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV
Material:	PA6 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP 68 IP 69
Rango de temperaturas:	-40 °C hasta +115 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® KLICK PG

Referencia	Tamaño PG	SW tamaño de llave mm	Longitud total mm	Longitud de rosca en mm	Abertura mm	Para conductos exteriores flexibles Ø mm	Compatible con SILVYN® RILL	Unidad / unid. embalaje
SILVYN®KLICK PG gris								
61800860	7	16	32,5	10	7	10	10	50
61800870	9	18	35	10	10	13	13	50
61800880	11	21	37	10	12,5	15.8	16	50
61800850	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18	50
61800890	16	27	46	13	17	21.2	21	50
61800900	21	34	48,5	13	23,5	28.5	28	25
61800910	29	40	53,5	14,5	30	34.5	34	25
61800920	36	60	76	17	36	42.5	42	25
61800930	48	70	88	17	47,5	54.5	54	10
SILVYN®KLICK PG negro								
61800865	7	16	32,5	10	7	10	10	50
61800875	9	18	35	10	10	13	13	50
61800885	11	21	37	10	12,5	15.8	16	50
61800855	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18	50
61800895	16	27	46	13	17	21.2	21	50
61800905	21	34	48,5	13	23,5	28.5	28	25
61800915	29	40	53,5	14,5	30	34.5	34	25
61800925	36	60	76	17	36	42.5	42	25
61800935	48	70	88	17	47,5	54.5	54	10