


SILVYN® KSE

SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL



Alcance de sujeción amplio



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a descarga de tracción



Protección frente a señales de interferencia



Resistente a radiación UV

Beneficios

Montaje rápido

descarga de tracción del cable adicional

Sellado de cable adicional

Conexión óptima con la pantalla EMC (CEM)

Ámbito de uso

Compatible con los modelos de tubo:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

En situaciones en que los hilos y cables apantallados necesiten una protección adicional

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Racor EMC (CEM)

Cuerpo con junta interna

Parte superior con terminación snap-in

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KSE

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Colores disponibles:

Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material:

Poliamida

Latón niquelado

Grado de protección::

IP 68

Rango de temperaturas:

-40 °C hasta +115 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® KSE

Referencia	Tamaño PG	Rango de alcance en mm	SW 1/2 mm	Longitud total mm	Longitud de rosca en mm	Para conductos exteriores flexibles Ø mm	Compatible con SILVYN® RILL	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® KSE								
55001200	9	4 - 8	17 / 22	57	12	13	13	20
55001230	16	10 - 14	24 / 31	70	12	21.2	21	10
55001240	21	14 - 17.5	30 / 39	75	12	28.5	28	10