

SILVYN® SINUS PA6

SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión

Info

Corte sinusoidal para el colocación posterior a la instalación de los cables
Poliamida especial resistente a temperaturas de hasta +140 °C



Energía solar



Gran resistencia química



Libre de halógenos



Ahorro en tiempo de instalación



Fiabilidad



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV

Beneficios

El corte sinusoidal permanece cerrado en su mayor parte bajo fuerzas de torsión

Dimensionalmente estable

Flexible

Resistente al aplastamiento

Para proteger cables que ya están instalados

Ámbito de uso

aplicaciones solares

Construcción naval

Construcción de maquinaria

Última actualización (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SINUS PA6

Industria eléctrica

Características de producto

Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos
Libre de halógenos y cadmio
Resistente a la abrasión

Composición de producto

Tubo corrugado de perfil fino, fabricado en poliamida 6, con abertura sinusoidal

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico
Aviso:	Alargamiento al desgarro conforme a DIN 53 455: 50-200% Resistencia a impactos conforme a DIN 53 453: sin rotura Resistencia a incisiones de impactos conforme a DIN 53 453: sin rotura Clase de inflamabilidad: UL 94 HB
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	PA6 modificado por métodos térmicos Libre de cadmio Libre de halógenos
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +140 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® SINUS PA6

Referencia	DI x DE mm	Apto para el soporte SILVYN®	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® SINUS PA6			
61806550	6,7 x 10	FCL 10 / 5550 6905	50
61806555	8,4 x 11,4	-	50
61806560	9,9 x 13	FCL 13 / 5550 6915	50
61806565	12,2 x 15,7	FCL 16 / 5550 6925	50
61806570	16,6 x 21,2	FCL 21 / 5550 6935	50
61806575	21,3 x 25,4	FCL 25 / 5550 7415	50
61806580	23,2 x 28,3	FCL 28 / 5550 6945	50