

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

SILVYN® FLEXILOK 90° PG, racor acodado con rosca PG

Info

Muy económico

El codo de 90° permite una instalación sencilla

Unidad de embalaje pequeña



Libre de halógenos



Ahorro en tiempo de instalación



Ahorro de espacio



Resistente a temperaturas

Beneficios

Montaje rápido

Fácil de ensamblar

Racor económico para tubos

Sin partes que puedan perderse

Nuevo diseño que ahorra espacio

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria

Construcción de cuadros eléctricos

Apto para movimientos continuos

Aplicaciones con espacio requerido crítico

Cables de instalación

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

Características de producto

En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
Diseño fino y de una pieza
Libre de halógenos y cadmio

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Tuerca de conexión PG
Codo a 90°.
Sistema especial de fijación

Aviso

Desmontable con un destornillador

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Normas de referencia / Aprobaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material:	PA66 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP 66
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

Referencia	Longitud de rosca en mm	Compatible con SILVYN® FPAS	Adecuado para conductos de AØ mm	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® FLEXILOK 90° PG negro				
68100150	10	FPAS 16	15,8	10
68100155	10	FPAS 16	15,8	10
68100160	10	FPAS 16	15,8	10
68100170	10	FPAS 21	21,2	10
68100165	11	FPAS 16	15,8	10
68100175	11	FPAS 21	21,2	10
68100180	12	FPAS 28	28,5	10
68100185	12	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK 90° PG gris				
68100190	10	FPAS 16	15,8	10
68100195	10	FPAS 16	15,8	10
68100200	10	FPAS 16	15,8	10
68100210	10	FPAS 21	21,2	10
68100205	11	FPAS 16	15,8	10
68100215	11	FPAS 21	21,2	10
68100220	12	FPAS 28	28,5	10
68100225	12	FPAS 34	34,5	10

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16