SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG, racor con rosca PG

Info
Muy económico
Unidad de embalaje pequeña



Libre de halógenos

Ahorro en tiempo de instalación

Ahorro de espacio

Resistente a temperaturas

Beneficios

Montaje rápido
Fácil de ensamblar
Racor económico para tubos
Sin partes que puedan perderse
Nuevo diseño que ahorra espacio

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Construcción de cuadros eléctricos
Apto para movimientos continuos
Aplicaciones con espacio requerido crítico
Cables de instalación

Características de producto

Última actualización (31.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK PG

En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
Diseño fino y de una pieza
Libre de halógenos y cadmio

Normas de referencia / Aprobaciones
UL FILENUMBER E308201

Composición de producto
Tuerca de conexión PG
Cuerpo de una pieza
Sistema especial de fijación

Aviso
Desmontable con un destornillador

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Normas de referencia / Aprobaciones:	IEC EN 61386-23
Bajo demanda:	PG 7 para FPAS10 PG 36 para FPAS 42 PG 48 para FPAS 54
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material:	PA66 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP 66
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +120 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

SILVYN® FLEXILOK PG

Referencia	Longitud de rosca en mm	Compatible con SILVYN® FPAS	Adecuado para conductos de AØ mm	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® FLEXILOK PG negro				
65500475	10	FPAS 13	13,0	10
65500495	10	FPAS 16	15,8	10
65500485	10	FPAS 13	13,0	10
65500395	10	FPAS 16	15,8	10
68100055	10	FPAS 16	15,8	10
68100075	10	FPAS 21	21,2	10
68100065	11	FPAS 16	15,8	10
68100085	11	FPAS 21	21,2	10
68100095	12	FPAS 28	28,5	10
68880005	12	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK PG gris				
65500470	10	FPAS 13	13,0	10
65500490	10	FPAS 16	15,8	10
65500480	10	FPAS 13	13,0	10
65500390	10	FPAS 16	15,8	10
68100050	10	FPAS 16	15,8	10
68100060	11	FPAS 16	15,8	10
68100080	11	FPAS 21	21,2	10
68100090	12	FPAS 28	28,5	10
65500620	12	FPAS 34	34,5	10

Última actualización (31.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16