

## SILVYN® FPAG 90° M

SILVYN® FPAG 90° M, racor para SILVYN® FPAS



Máxima protección frente a la vibración



Ahorro en tiempo de instalación



Ahorro de espacio



Resistente a temperaturas



Variedad de certificados de aprobación

### Beneficios

El codo de 90° permite una instalación sencilla

Montaje rápido

Resistente a la tracción

Sellado

Protección frente a vibraciones

### Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® FPAS

Aplicaciones con vibraciones fuertes

Para aplicaciones en espacios reducidos

### Características de producto

En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

Desmontable con un destornillador

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAG 90° M

### Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

### Composición de producto

Tuerca de conexión métrica

Codo a 90°.

Cuerpo

Parte superior con dentado circular total integrado

### Aviso

Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material:	PA66 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP66
Rango de temperaturas:	desde -50 °C hasta +135 °C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® FPAG 90° M**

Referencia	Tamaño métrico	Compatible con SILVYN® FPAS	Unidad / unid. embalaje
<b>SILVYN® FPAG 90° M negro</b>			
55506485	12 x 1,5	10	10
55506495	16 x 1,5	13	10
55506505	16 x 1,5	16	10
55506515	20 x 1,5	16	10
55507075	20 x 1,5	18	10
55506526	20 x 1,5	20	10
55506525	20 x 1,5	21	10
55506536	25 x 1,5	25	10
55506535	25 x 1,5	28	10
55506545	32 x 1,5	34	10
55507085	40 x 1,5	42	1
55506555	50 x 1,5	42	1
55506565	50 x 1,5	54	1
55506575	63 x 1,5	54	1
55507095	63 x 1,5	67	1
<b>SILVYN® FPAG 90° M gris</b>			
55506480	12 x 1,5	10	10
55506490	16 x 1,5	13	10
55506500	16 x 1,5	16	10
55506510	20 x 1,5	16	10
55507070	20 x 1,5	18	10
55506521	20 x 1,5	20	10
55506520	20 x 1,5	21	10
55506531	25 x 1,5	25	10
55506530	25 x 1,5	28	10
55506540	32 x 1,5	34	10
55507080	40 x 1,5	42	1
55506550	50 x 1,5	42	1
55506560	50 x 1,5	54	1
55506570	63 x 1,5	54	1
55507090	63 x 1,5	67	1

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16