

SILVYN® FPAG PG

SILVYN® FPAG PG , racor para SILVYN® FPAS



Libre de halógenos



Máxima protección frente a la vibración



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a descarga de tracción



Resistente a temperaturas



Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

Montaje rápido

Resistente a la tracción

Sellado

Protección frente a vibraciones

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® FPAS

Aplicaciones con vibraciones fuertes

Características de producto

En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

Desmontable con un destornillador

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG PG

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Cuerpo

Parte superior con dentado circular total integrado

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones:

IEC EN 61386-23

Colores disponibles:

Gris (RAL 7031)

Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material:

PA66

Libre de halógenos

Grado de protección::

IP 66

Rango de temperaturas:

desde -50 °C hasta +135 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® FPAG PG

Referencia	Compatible con SILVYN® FPAS	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® FPAG PG negro		
55506585	10	10
55506595	10	10
55506605	13	10
55506615	16	10
55506625	16	10
55506635	16	10
55506645	18	10
55506995	21	10
55506655	21	10
55506665	28	10
55506675	34	10
55506685	42	2
55506695	54	2
55506705	67	2
SILVYN® FPAG PG gris		
55506580	10	10
55506590	10	10
55506600	13	10
55506610	16	10
55506620	16	10
55506630	16	10
55506640	18	10
55506990	21	10
55506650	21	10
55506660	28	10
55506670	34	10
55506680	42	2
55506690	54	2
55506700	67	2