

SILVYN® FPAX 90° M

SILVYN® FPAX 90° M, racor IP68/IP69 para SILVYN® FPAS

Info

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69



Máxima protección frente a la vibración



Resistencia mecánica



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV



Impermeable



Variedad de certificados de aprobación

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX 90° M

Beneficios

El codo de 90° permite una instalación sencilla
Montaje rápido
Gran resistencia a la tracción
Resiste el agua a presión
Protección frente a vibraciones

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® FPAS
Aplicaciones con vibraciones fuertes

Características de producto

En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
Desmontable con un destornillador

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Tuerca de conexión métrica
Cuerpo con junta interna
Parte superior con dentado circular total integrado
Codo a 90°.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones:

IEC EN 61386-23

Colores disponibles:

Gris (RAL 7031)

Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material:

PA66

Libre de halógenos

Grado de protección::

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69

Rango de temperaturas:

desde -50 °C hasta +135 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® FPAX 90° M

Referencia	Tamaño métrico	PL_PRODUKTBEZIEHUNG2	Unidad / unid. embalaje
SILVYN®FPAX 90° M negro			
55507300	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55507301	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55507302	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55507303	20 x 1,5/2	FPAS 21	10
55507304	25 x 1,5	FPAS 28	10
55507305	32 x 1,5	FPAS 34	10
55507306	40 x 1,5	FPAS 42	1
55507307	50 x 1,5/1	FPAS 42	1
55507308	50 x 1,5/2	FPAS 54	1
55507309	63 x 1,5	FPAS 54	1
SILVYN®FPAX 90° M gris			
55507310	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55507311	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55507312	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55507313	20 x 1,5/2	FPAS 21	10
55507314	25 x 1,5	FPAS 28	10
55507315	32 x 1,5	FPAS 34	10
55507316	40 x 1,5	FPAS 42	1
55507317	50 x 1,5/1	FPAS 42	1
55507318	50 x 1,5/2	FPAS 54	1
55507319	63 x 1,5	FPAS 54	1