

## SILVYN® FPAX 90° M

SILVYN® FPAX 90° M, racor IP68/IP69 para SILVYN® FPAS

### Info

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69



-  Máxima protección frente a la vibración
-  Resistencia mecánica
-  Ahorro en tiempo de instalación
-  Protección frente a descarga de tracción
-  Robusto
-  Resistente a temperaturas
-  Resistente a radiación UV
-  Impermeable
-  Variedad de certificados de aprobación

Última actualización (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAX 90° M

### Beneficios

El codo de 90° permite una instalación sencilla  
Montaje rápido  
Gran resistencia a la tracción  
Resiste el agua a presión  
Protección frente a vibraciones

### Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:  
SILVYN® FPAS  
Aplicaciones con vibraciones fuertes

### Características de producto

En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas  
Desmontable con un destornillador

### Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

### Composición de producto

Tuerca de conexión métrica  
Cuerpo con junta interna  
Parte superior con dentado circular total integrado  
Codo a 90°.

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material:	PA66 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Rango de temperaturas:	desde -50 °C hasta +135 °C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® FPAX 90° M**

Referencia	Tamaño métrico	PL_PRODUKTBEZIEHUNG2	Unidad / unid. embalaje
SILVYN®FPAX 90° M negro			
55507300	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55507301	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55507302	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55507303	20 x 1,5/2	FPAS 21	10
55507304	25 x 1,5	FPAS 28	10
55507305	32 x 1,5	FPAS 34	10
55507306	40 x 1,5	FPAS 42	1
55507307	50 x 1,5/1	FPAS 42	1
55507308	50 x 1,5/2	FPAS 54	1
55507309	63 x 1,5	FPAS 54	1
SILVYN®FPAX 90° M gris			
55507310	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55507311	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55507312	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55507313	20 x 1,5/2	FPAS 21	10
55507314	25 x 1,5	FPAS 28	10
55507315	32 x 1,5	FPAS 34	10
55507316	40 x 1,5	FPAS 42	1
55507317	50 x 1,5/1	FPAS 42	1
55507318	50 x 1,5/2	FPAS 54	1
55507319	63 x 1,5	FPAS 54	1

Última actualización (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16