

SILVYN® FPAX R

SILVYN® FPAX R, reductor para pieza en T/Y

Info

Reducto para SILVYN® FPAX T/Y



Alcance de sujeción amplio



Máxima protección frente a la vibración



Ahorro de espacio



Fiabilidad



Resistente a radiación UV

Beneficios

Reducto para SILVYN® FPAX T/Y

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® FPAS

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

Descripción de clase ETIM 5.0: acoplador para tubos de poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001172

ETIM 6.0 Class-Description: conector para tubos flexibles ondulados

Colores disponibles:

Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material:

PA66

Libre de halógenos

Última actualización (29.12.2023)

©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX R

	Polyester Elastomer
Grado de protección::	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Rango de temperaturas:	desde -50 °C hasta +135 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® FPAX R**

Referencia	Tamaño nominal	Compatible con SILVYN®FPAX T/Y	Compatible con SILVYN® FPAS	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® FPAX R				
55507360	16-13	16	13	5
55507361	21-16	21	16	5
55507363	28-16	28	16	5
55507362	28-21	28	21	5
55507366	34-16	34	16	5
55507365	34-21	34	21	5
55507364	34-28	34	28	5
55507369	42-21	42	21	3
55507368	42-28	42	28	3
55507367	42-34	42	34	3

Última actualización (29.12.2023)

©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16