

SILVYN® FPAX Y

SILVYN® FPAX Y, distribuidor en Y para SILVYN® FPAS



Beneficios

- Montaje rápido
- Gran resistencia a la tracción
- Resiste el agua a presión
- Protección frente a vibraciones

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® FPAS

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

Descripción de clase ETIM 5.0: acoplador para tubos de poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001172

ETIM 6.0 Class-Description: conector para tubos flexibles ondulados

Colores disponibles:

Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material:

PA66
Libre de halógenos
Polyester Elastomer

Grado de protección::

IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69

Rango de temperaturas:

desde -50 °C hasta +135 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® FPAX Y

Referencia	Tamaño nominal	Orificio Ø mm	Compatible con SILVYN® FPAS	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® FPAX Y				
55507350	16-13-13	4	1x16 / 2x13	3
55507351	21-16-16	5	1x21 / 2x16	3
55507352	28-21-21	6	1x28 / 2x21	3
55507353	34-28-28	6,5	1x34 / 2x28	3