

SILVYN® TC

SILVYN® TC es un tubo corrugado paralelo con un diseño innovador gracias a las roscas métricas integradas, montaje con contratuerca métrica estándar

Info

No requiere racores

Se puede utilizar con contratuerca de seguridad

Longitud de segmento definida



Gran resistencia química



Libre de halógenos



Ahorro en tiempo de instalación



Ligero



Resistente a radiación UV

Beneficios

Dimensionalmente estable

Flexible

Con rosca

Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla

Ámbito de uso

Construcción de cuadros eléctricos

Construcción de maquinaria

Ingeniería de planta

Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

Libre de halógenos y cadmio

Resistente a la abrasión

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® TC

Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos

Composición de producto

Tubo corrugado de perfil fino fabricado en poliamida 6

Aviso

Recomendamos usar un sellado adicional para maximizar la clase de protección IP

Longitud de la sección 222 mm

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	PA 6 Libre de halógenos Comportamiento en fuego según UL 94 V-2
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® TC

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Tamaño métrico	Unid. de embalaje: m por rollo
61221035	17	16.6 x 21.2	20 x 1,5	50
64400650	22	23.1 x 28.4	25 x 1,5	50
64400651	26	28.9 x 34.5	32 x 1,5	50
64400826	37	34 x 42,2	40 x 1,5	50