

FIPLOCK® ONE PG

Sistema de racores para los requisitos más exigentes, adecuados para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE PG

Info

Nuevo sistema de racores con innovador sistema de bloqueo



-  Carril
-  Gran resistencia química
-  No propagador de la llama
-  Libre de halógenos
-  resistente al frío
-  Máxima protección frente a la vibración
-  Resistencia mecánica
-  Ahorro en tiempo de instalación
-  Ligero

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE PG



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Fiabilidad



Resistente a radiación UV



Impermeable



Beneficios

Resistencia a la tracción muy elevada gracias al sistema de dentado total
Garantiza la seguridad de montaje gracias al sistema de codificación integrado
Excelente grado IP
Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla

Ámbito de uso

Apto para FIPLOCK® PA6/PA12
Demanda de estanqueidad aumentada
Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

Sistema de bloqueo total gracias a sistema dentado 360°
Mecanismo de bloqueo con sistema de codificación integrado
Rango ampliado de sellado a lo largo de múltiples ondas de tubo corrugado

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	PA 6 Libre de halógenos Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0
Grado de protección::	IP66/IP67/IP68/IP69
Rango de temperaturas:	-45°C a +120°C

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE PG

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



FIPLOCK® ONE PG

Referencia	Tamaño PG	SW tamaño de llave mm	Longitud de rosca en mm	Abertura mm	Apto para FIPLOCK® PA6/PA12	Color	Unidad / unid. embalaje
61804250	36	52	13	35,4	36	Negro	4

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16