

FIPLOCK® PA6

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada

Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada

Info

Hazard Level: HL 3



Carril



Gran resistencia química



No propagador de la llama



Libre de halógenos



resistente al frío



Ahorro en tiempo de instalación



Ligero



Resistente a aceites



Resistente a radiación UV

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® PA6



Impermeable



Beneficios

El diseño flexible del tubo permite pequeños radios de flexión, ideales para instalaciones pequeñas con espacio limitado, que pueden ser utilizados tanto en el interior de lugares secos y húmedos como en el exterior

Resistente frente a impactos mecánicos.

Flexible

Dimensionalmente estable

Ámbito de uso

Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado

Tecnología ferroviaria

Equipamiento de transporte público

Características de producto

Baja densidad de humo

Autoextinguible, no gotea

Libre de halógenos

Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos

Buena resistencia a la intemperie y la radiación UV

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001175

ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Colores disponibles:

Gris (RAL 7011)

Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material:

PA 6

Sin silicona

Libre de halógenos

Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94V-0

Rango de temperaturas:

-45°C a +120°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

FIPLOCK® PA6

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Apto para la serie FIPLOCK® ONE	Color	Unid. de embalaje: m por rollo
Versión de peso estándar (cerrada)						
61803908	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	Negro	50
61803909	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	Negro	50
61803910	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	Negro	50
61803911	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	Negro	50
61803912	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	Negro	50
61803913	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	Negro	50
61803914	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	Negro	25
61803915	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	Negro	25
61803916	56	56.3 x 67.2	100	-	Negro	25
61803917	70	67.2 x 79.6	130	-	Negro	25
61803918	95	91.3 x 106.0	170	-	Negro	10
61803919	125	126.5 x 146.5	380	-	Negro	10
61803920	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	Gris	50
61803921	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	Gris	50
61803922	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	Gris	50
61803923	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	Gris	50
61803924	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	Gris	50
61803925	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	Gris	50
61803926	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	Gris	25
61803927	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	Gris	25
61803928	56	56.3 x 67.2	100	-	Gris	25
61803929	70	67.2 x 79.6	130	-	Gris	25
61803930	95	91.3 x 106.0	170	-	Gris	10
61803931	125	126.5 x 146.5	380	-	Gris	10
Versión robusta (cerrada)						
61803932	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	Negro	50
61803933	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	Negro	50
61803934	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	Negro	50
61803935	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	Negro	25
61803936	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	Negro	25
61803937	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	Gris	50
61803938	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	Gris	50
61803939	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	Gris	50

FIPLOCK® PA6

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Apto para la serie FIPLOCK® ONE	Color	Unid. de embalaje: m por rollo
61803940	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	Gris	25
61803941	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	Gris	25