

## SILVYN® SI

SILVYN® SI, tubo blando de PVC gris



No propagador de la llama



Ligero

### Beneficios

Protección frente al polvo  
Protección frente a la humedad  
Ligera protección frente a la abrasión

### Ámbito de uso

Protección ligera para cables  
Aislamiento adicional  
Agrupación y guiado de cables

### Características de producto

Flexible  
Blando

### Composición de producto

Tubo de PVC flexible

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico

Aviso:

No propagador de la llama y autoextinguible

Última actualización (02.01.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® SI**

Colores disponibles:

Material:

Rango de temperaturas:

Resistencia dieléctrica: 25 kV/mm  
Resistencia al desgaste: 23 N/mm<sup>2</sup>  
Dureza Shore A: 75 °C hasta 90 °C

Gris plateado (RAL 7001)

PVC flexible

De -5 °C a +80 °C

**Nota**

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® SI

| Referencia | DI x DE mm  | Compatible con SILVYN®<br>SSV-M/SSVZ-M | Compatible con SILVYN®<br>SSV/SSVZ | Compatible con SILVYN®<br>SCH | Unid. de embalaje:<br>m por rollo |
|------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| SILVYN® SI |             |                                        |                                    |                               |                                   |
| 61713210   | 7.0 x 9.0   | 12/1 / -                               | -                                  | 10 - 16 S                     | 50                                |
| 61713240   | 9.0 x 12.0  | 12/2 / -                               | -                                  | 10 - 16 S                     | 50                                |
| 61713270   | 11.0 x 14.0 | 16/1 / -                               | -                                  | 10 - 16 S                     | 50                                |
| 61713300   | 13.0 x 16.0 | 16/2 / -                               | -                                  | 12 - 20 S                     | 50                                |
| 61713330   | 14.0 x 18.0 | 20/1                                   | -                                  | 12 - 20 S                     | 50                                |
| 61713360   | 18.0 x 22.0 | 20/3                                   | 13,5/1                             | 16 - 25 S                     | 50                                |
| 61713390   | 23.0 x 28.0 | 25                                     | 21                                 | 20 - 32 S                     | 50                                |
| 61713420   | 32.0 x 38.0 | 32 / 32/2                              | 29/2                               | 32 - 50 S                     | 50                                |