

SILVYN® LKI-M

SILVYN® LKI-M, racor giratorio de poliamida

Info

Parte superior giratoria con terminación interior de tubo integrada



Máxima protección frente a la vibración



Ahorro en tiempo de instalación



Ahorro de espacio

Beneficios

Montaje rápido y fácil

Protección frente a vibraciones

Resistente a la tracción

Giratorio

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® FPS

SILVYN® FD-PU

construcción en robótica

Para aplicaciones giratorias

Características de producto

Superficie interior lisa

Tamaño pequeño

Composición de producto

Última actualización (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LKI-M

Tuerca de conexión métrica
Parte superior giratoria con terminación interior de tubo integrada

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico
Colores disponibles:	Gris plateado (RAL 7001)
Material:	PP
Grado de protección::	IP 54
Rango de temperaturas:	desde -10 °C hasta +110 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® LKI-M

Referencia	Tamaño métrico	SW tamaño de llave mm	Longitud total mm	Longitud de rosca en mm	Abertura mm	Compatible con SILVYN® FPS/FD-PU	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® LKI-M							
55501400	12 x 1,5	16	38	10	5,5	7 x 10	50
55501410	16 x 1,5	19	39,5	10	9,5	10 x 14	50
55501420	20 x 1,5	22	42	10	11,5	13 x 17	50
55501430	25 x 1,5	27	48	11	14,5	16 x 21	50
55501440	32 x 1,5	35	58	12	19,5	22 x 27	25
55501450	40 x 1,5	45	59	12	27	29 x 36	25
55501460	50 x 1,5	54	62,5	12	35,5	38 x 45	25
55501470	63 x 1,5	65	68	15	46	48 x 56	10