

SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada

Info

Descarga de tracción de cable SKINTOP® integrada



Alcance de sujeción amplio



Máxima protección frente a la vibración



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Prensaestopas SKINTOP® integrado

Beneficios

Excelente descarga de tracción para cables y tubos de protección

Sellado de cable máximo

Montaje rápido y fácil

Alcance de sujeción amplio

Protección anti-giro

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® FPS

SILVYN® FD-PU

Última actualización (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M EE

Para uso en interiores y exteriores

En los entornos donde se sea necesario un sellado y una protección adicional frente a la descarga de tracción

Características de producto

Combinación de SILVYN® y SKINTOP®

Composición de producto

Prensaestopas SKINTOP®MS-M o

prestaestopas para cables apantallados SKINTOP® MS-SC-M EMC

Conexión del tubo SILVYN® con una terminación interior de tubo y una tuerca ciega

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Material:	Cuerpo: latón niquelado Sellado del tubo conductor del conector CR/NBR Sellado del tubo : TPE
Grado de protección::	Cable: IP 68 Tubo: IP 54 con SILVYN® FPS, FD-PU
Rango de temperaturas:	de -30 °C hasta +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® MSK-M EE**

Referencia	Tamaño métrico	Rango de alcance en mm	Abertura mm	Compatible con SILVYN® FPS/FD-PU	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® MSK-M para SILVYN® FPS / FD-PU					
55506070	12 x 1,5	3.0 - 7.0	6	7 x 10	5
55506071	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9,3	10 x 14	5
55506072	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	13 x 17	5
55506073	25 x 1,5	9.0 - 17.0	13,4	16 x 21	5
55506074	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	22 x 27	5
55506075	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27	29 x 36	1
55506076	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36,4	38 x 45	1
55506077	63 x 1,5	34.0 - 45.0	46	48 x 56	1
SILVYN®MSK-SC-M para SILVYN®FPS/FD-PU					
55506101	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9,3	10 x 14	5
55506102	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	13 x 17	5
55506103	25 x 1,5	9.0 - 17.0	13,4	16 x 21	5
55506104	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	22 x 27	5
55506105	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27	29 x 36	1
55506106	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36,4	38 x 45	1

Última actualización (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® MSK-M EE

