

## SILVYN® MSK-M FPS-EDU

SILVYN® MSK-M FPS-EDU, atornilladura de tubo con descarga de tracción integrada

### Info

Descarga de tracción de cable SKINTOP® integrada



Alcance de sujeción amplio



Máxima protección frente a la vibración



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Prensaestopas SKINTOP® integrado

### Beneficios

Excelente descarga de tracción para cables y tubos de protección

Sellado de cable máximo

Montaje rápido y fácil

Alcance de sujeción amplio

Protección anti-giro

### Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® FPS-EDU

Ingeniería de planta

Última actualización (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® MSK-M FPS-EDU

Construcción de maquinaria

En los entornos donde se sea necesario un sellado y una protección adicional frente a la descarga de tracción

### Características de producto

Combinación de SILVYN® y SKINTOP®

### Composición de producto

Conexión del tubo SILVYN® con una terminación interior de tubo y una tuerca ciega

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Material:

Cuerpo: latón niquelado

Sellado del tubo conductor del conector CR/NBR

Sellado del tubo : TPE

Grado de protección::

Cable: IP 68 Tubo: IP 54 con SILVYN® FPS-EDU

Rango de temperaturas:

de -30 °C hasta +100 °C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® MSK-M FPS-EDU

| Referencia | Tamaño métrico | Rango de alcance en mm | Abertura mm | Adecuado para SILVYN® FPS-EDU | Unidad / unid. embalaje |
|------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| 55506146   | 16 x 1,5       | 4.5 - 10.0             | 8,5         | 14                            | 5                       |
| 55506147   | 20 x 1,5       | 7.0 - 13.0             | 11          | 17                            | 5                       |
| 55506148   | 25 x 1,5       | 9.0 - 17.0             | 14,5        | 21                            | 5                       |
| 55506149   | 32 x 1,5       | 11.0 - 21.0            | 19,5        | 27                            | 5                       |
| 55506150   | 40 x 1,5       | 19.0 - 28.0            | 27,5        | 36                            | 1                       |
| 55506151   | 50 x 1,5       | 27.0 - 35.0            | 35,5        | 45                            | 1                       |
| 55506152   | 63 x 1,5       | 34.0 - 45.0            | 47          | 56                            | 1                       |