

SILVYN® EL

SILVYN® EL, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente



Ahorro en tiempo de instalación

Beneficios

El interior liso permite un montaje fácil de los cables y conductores

Flexible

Resistente al aplastamiento

En combinación con SILVYN® MPC/MPC-M, se obtiene un sistema totalmente aislado

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria

Construcción de vehículos

Fabricación de máquinas expendedoras

Compañías exportadoras

Características de producto

Flexible

Pared interior lisa

Dimensionalmente estable

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Espiral integrada de PVC rígido

Cubierta exterior de PVC flexible

Aviso

La versión lisa no está reconocida UL

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EL

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Gris plateado (RAL 7001)
Material:	Cubierta de PVC flexible con espiral de PVC rígido
Rango de temperaturas:	desde -20 °C hasta +70 °C -5 °C a +70 °C (versión lisa)

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® EL

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Compatible con SILVYN® MPC-M/MPC 90°M	Compatible con SILVYN® MPC	Compatible con SILVYN® MPC 90°	Und. de embalaje en m
SILVYN® EL							
61747360	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61747370	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61747380	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61747390	25	22 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	30
61747400	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	30
61747410	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61747420	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61747430	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61747440	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
SILVYN®EL: unid. de embalaje reducido							
61737268	12	10.0 x 14.5	25	16/1	9	9	10
61737270	20	16.0 x 21.0	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	10
61737272	30	25.0 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	10
SILVYN®EL liso							
61747361	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61747371	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61747381	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61747391	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61747411	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61747421	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61747431	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61747441	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® EL

