

SILVYN® ELU

SILVYN® ELU, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a radiación UV



Impermeable

Beneficios

El interior liso permite un montaje fácil de los cables y conductores

Flexible

Resistente al aplastamiento

En combinación con SILVYN® MPC/MPC-M, se obtiene un sistema totalmente aislado

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria

Construcción de vehículos

Fabricación de máquinas expendedoras

Compañías exportadoras

Características de producto

Flexible

Pared interior lisa

Dimensionalmente estable

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ELU

Espiral integrada de PVC rígido
Cubierta de PVC modificado flexible

Aviso

La versión lisa no está reconocida UL

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	Cubierta de PVC flexible con espiral de PVC rígido
Rango de temperaturas:	desde -20 °C hasta +70 °C -5 °C a +70 °C (versión lisa)

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® ELU

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Compatible con SILVYN® MPC-M/MPC 90° M	Compatible con SILVYN® MPC	Compatible con SILVYN® MPC 90°	Und. de embalaje en m
SILVYN® ELU							
61751790	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61751791	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751792	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751793	25	22 x 27.5	45	25x1,5	21	21	30
61751794	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	30
61751795	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61751796	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61751797	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61751798	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
SILVYN® ELU liso							
61751590	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751591	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751592	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751593	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751595	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751596	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751597	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751598	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

SILVYN® ELU