SILVYN® MPC 45° M

SILVYN® MPC 45° M, racor para uso con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



- Libre de halógenos
- Resistencia mecánica
- Ahorro en tiempo de instalación
- Resistente a aceites
- Protección frente a descarga de tracción
- Robusto
- Resistente a temperaturas
- Resistente a radicación UV

Beneficios

Universal
Montaje rápido y fácil
El codo en 45° permite un montaje óptimo

Ámbito de uso

Compatible con los modelos de tubo:
SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conductos lisos y de forma helicoidal)

Última actualización (05.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 45° M

Características de producto
Protección frente al polvo
Protección frente a la humedad
Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica

Normas de referencia / Aprobaciones
UL FILENUMBER E308201

Composición de producto
Tuerca de conexión métrica
Codo 45° con conexión a conducto integrada

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV Gris, RAL 7001
Material:	PA66 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP65: para tubos formados helicoidalmente IP67 + IP68 (2bar): para tubos lisos
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +120 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (05.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 45° M

Referencia	Tamaño métrico	Abertura mm	Compatible con SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Unidad / unid. embalaje
SILVYN®MPC 45° M negro				
55502431	20 x 1,5/1	10,5	16	10
55502432	20 x 1,5/2	14,5	20	10
55502433	25 x 1,5	19	25	10
55502434	32 x 1,5	24,5	32	10
SILVYN®MPC 45° M gris				
55502435	20 x 1,5/1	10,5	16	10
55502436	20 x 1,5/2	14,5	20	10
55502437	25 x 1,5	19	25	10
55502438	32 x 1,5	24,5	32	10

Última actualización (05.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16