

SILVYN® MPC 90° M

SILVYN® MPC 90° M, racor para uso con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Libre de halógenos



Resistencia mecánica



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a aceites



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV

Beneficios

Universal

Montaje rápido y fácil

El codo de 90° permite una instalación sencilla

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conductos lisos y de forma helicoidal)

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 90° M

Características de producto

Protección frente al polvo
Protección frente a la humedad
Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Tuerca de conexión métrica
Codo de 90°

Aviso

Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV Gris, RAL 7001
Material:	PA66 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP65: para tubos formados helicoidalmente IP67 + IP68 (2bar): para tubos lisos
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® MPC 90° M

Referencia	Tamaño métrico	Abertura mm	Compatible con SILVYN® SI	Compatible con SILVYN® SP/SP-PU	Compatible con SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® MPC 90° M negro						
55502480	16 x 1,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502481	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502482	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502483	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502484	32 x 1,5	24,5	-	-	32	10
55502485	40 x 1,5	33	-	-	40	2
SILVYN® MPC 90° M gris						
55502458	16 x 1,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502459	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502366	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502367	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502368	32 x 1,5	24,5	-	-	32	10
55502369	40 x 1,5	33	-	-	40	2

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16