

SILVYN® MPC 90°

SILVYN® MPC 90°, racor para uso con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Libre de halógenos



Resistencia mecánica



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a aceites



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV

Beneficios

Universal

Montaje rápido y fácil

El codo de 90° permite una instalación sencilla

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conductos lisos y de forma helicoidal)

Última actualización (07.05.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 90°

Características de producto

Protección frente al polvo

Protección frente a la humedad

Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica

Norm references / Approvals

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Codo de 90°

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico

Certificaciones:

IEC EN 61386-23

Colores disponibles:

Negro (RAL 9005), resistente a UV
Gris, RAL 7001

Material:

PA66
Libre de halógenos

Grado de protección::

IP65: para tubos formados helicoidalmente
IP67 + IP68 (2bar): para tubos lisos

Rango de temperaturas:

desde -40 °C hasta +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® MPC 90°**

Referencia	Tamaño PG	Abertura mm	Compatible con SILVYN® SI	Compatible con SILVYN® SP/SP-PU	Compatible con SILVYN®EL/ELU/ ELO/ELT/ELR	Unidad / unid. embalaje
SILVYN®MPC 90° gris						
55502370	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502371	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502372	16	14,5	-	-	20	10
55502373	21	19	-	16 x 20	25	10
55502374	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502375	36	33	-	-	40	2
SILVYN®MPC 90° negro						
55502486	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502487	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502488	16	14,5	-	-	20	10
55502489	21	19	-	16 x 20	25	10
55502490	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502493	36	33	-	-	40	2

Última actualización (07.05.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16